

暑熱対策はお済みですか

令和7年6月1より改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が義務化されました。
熱中症のおそれがある作業者の熱中症の重篤化を防止するため、「体制の整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者には義務付けられています。

パーソナルクーラー VP-300

あらゆる暑熱環境での 身体の冷却に

- ★電源不要※¹ですぐ使える
- ★小型かつ高い冷却性能
- ★送風調節機能付き※²
- ★ベストタイプ/チューブタイプ(標準及びロング)の選べるラインナップ
- ★耐熱・耐衝撃性の樹脂カバーにより本体を軽量化、温度の調節バルブも熱くなりにくい樹脂製

※1 すでに所有されているコンプレッサやエア配管からの圧縮空気を利用します。

※2 調節バルブにより、吐出冷風量及び送風温度の調整が可能です。

ベストタイプ装着例

作業着内の熱気を 吹き飛ばす

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

 興研株式会社

2025年6月現在

目に見える冷却効果

■性能（参考）

入気圧力	使用空気量（L/min）	冷風量（L/min）
0.3 MPa	260 L	約240 L
0.4 MPa	340 L	約310 L
0.5 MPa	410 L	約380 L

空気調整バルブをMAXにした時の測定値です。

■体表面温度を表すサーモグラフィ



使用前

体幹、腕部、
首から頭部まで
温度が高くなっ
ています



使用中

体幹の温度が
下がり、腕部、
首から頭部まで
冷却効果がみら
れます

組み合わせるラインナップ

ベストタイプの場合

パーソナルクーラー VP-300



- ・ベスト及びチューブとの接続部は360度回転します。また、圧縮空気供給口も360度回せるため作業性に優れます。
- ・本体は熱くならないよう、耐熱、耐衝撃性能のある樹脂で覆われています。調節バルブも熱くなりにくい樹脂製です。

・圧縮空気供給口はハイブラ(プラグ)です。接続するホースは、あらかじめハイブラソケット（400型・600型・800型以外）になるようにご準備ください。

と

パーソナルクーラー用ベスト



網目状のベストで通気性に優れます。

を組み合わせます。

チューブタイプの場合

パーソナルクーラー用チューブ



体に巻き付けて使用します。

を組み合わせます。

と

パーソナルクーラー用チューブL



ヘルメット内に送風できるなど装着の幅が広がります。

又は



興研株式会社

本社 東京都千代田区四番町7番地
URL <https://www.koken-ltd.co.jp>

製品に関するお問い合わせは、本社または最寄りの営業所までお願いいたします。

営業所

北海道011(212)1527 熊谷048(524)2928 北陸076(298)1010 広島082(511)1281
仙台022(374)0420 東京03(5276)8063 大阪06(6326)9223 四国0897(34)8927
新潟025(255)0121 横浜045(242)6566 神戸078(511)0414 九州0942(38)1651
千葉043(293)0411 名古屋052(753)7872 倉敷086(423)2321

代理店